

Consigue
máxima
rentabilidad
en tratamientos

smart SLIMMING 2

Reducción de la celulitis
Lifting facial
Reducción de la papada
Estiramiento de la piel
Remodelado corporal
Tratamientos post-parto
Tratamiento post-liposucción



www.sipania.com e-mail: info@sipania.com
Atención al cliente 902 150 450

sipania
technologies

smart SLIMMING 2

SLIMMING TRATAMIENTOS

Se trata de una técnica que consiste en combinar:

- Rodillos de masaje: debido a la estructura en espiral de las ruedas, masajea la zona a tratar, estimulando la microcirculación en los tejidos de la piel, mejora la apariencia, restaura la textura de la piel y reduce la acumulación de grasa subcutánea.
- Vacumterapia. Un máximo de 8 kg de presión negativa, ayuda a introducir la radio frecuencia en capas profundas.
- Radiofrecuencia monopolar y bipolar. Eleva la temperatura interior de los tejidos de la piel, favoreciendo la generación de colágeno y elastina y dando a la piel un aspecto mas terso y suave.
- Luz infrarrojos. Tiene el efecto de expandir los vasos sanguíneos, estimular la circulación, acelera el sistema linfático, ayudando y favoreciendo a la pérdida de grasa.



Rentabilidad. Tratamientos ampliamente solicitado en los centros de belleza, que asegura una alta rentabilidad a su negocio.

Rapidez. En pocas sesiones, proporciona resultados definitivos, lo cual supone un ahorro en tiempo y dinero.

Seguridad. Boton de parada rapida y llave de seguridad.

Alquiler. Dependiendo de la zona, disponemos de alquiler por jornadas semanal, mensual y alquiler con opción a compra.

Formación. Curso de 1 jornada incluido, y emisión de diploma de formación.

Montaje e instalación. Incluidos en todo el territorio español.

Garantía. 2 años en piezas y mano de obra y compromiso de reparación de 72 horas, o sustitución por otro equipo.

Servicio Técnico. Propio con mas de 20 años de experiencia.



Características técnicas:

SLIMMING

Visualizador de parámetros

Refrigeración

Cabezales

Frecuencia RF

Duración RF

Energía RF

Frecuencia infrarrojos

Potencia vacum

Protección

Línea Eléctrica

Modalidad de trabajo

Medidas en cm.

Peso Neto

Sistema de Seguridad

Certificados:

Pantalla cristal liquido en manipulo corriente de aire XF-I y XF-VII

1- 4 Mhz ajustable

1 a 20 segundos

1 - 50 J/cm²

700 - 2.000 nm

0,9 bar

Filtro de aire interno

AC220V, 50HZ 10A

Pulsada o continua

52 ancho x 59 fondo x 104 alto

55 Kg

Llave de seguridad y Stop de seguridad

CE Clase 1, ISO 9000, ISO 13485

Distribuidor :